





Möbelinnenausstattungen
Furniture inside equipments
Installation intérieure de meubles



Programmübersicht

Summary

Sommaire du programme

	Artikel	Item	Article	Seite Page Page
	Mülltrennsysteme für Einbaubreiten von 300 u. 450 mm	Waste separation system for width of 300 and 450 mm	Tri sélectif des déchets pour profondeur de montage de 300 et 450 mm	68
	Vielzweckhalter	Telescopic hanging rails	Porte - habits	70
	Schrankrohre	wardrobe tubes	tringle pour armoires	72


13012

13014

Mülltrennsystem 450

Waste separation system 450

Tri sélectif des déchets



2 Eimer á 11 Liter
1 Eimer Bio braun
1 Eimer á 22 Liter
1 Deckel

2 buckets á 11 litres
1 bucket bio brown
1 bucket á 22 litres
1 lid

2 seaux à 11 litres
1 seau bio brun
1 seau á 22 litres
1 couvercle

4

Beschlag ist voll ausziehbar, d.h. auch die hinteren
Einsätze sind senkrecht herausnehmbar
Abkippen der Deckel erfolgt automatisch
Durch geringe Einbauhöhe der hinteren Einsätze
Einbau auch bei tiefliegendem Siphon möglich
Einbaumaße: B 420 x T 470 x H 400 vom H 345 hinten
Verpackung: Karton: 430 x 480 x 410
Incl. Montageanleitung

The pull-out system can be extracted completely from the cabinet,
so that even the rear bins can be removed vertically.
Lid tilts down automatically.
The lower rear bins also permit installation in conjunction with low waste pipe traps.
Product dimensions: W 420 x D 470 x H 410 front bins H 345 rear bins
Packaging: Folding box: 430 x 480 x 410,
Mounting instructions enclosed

Le système est complètement extensible.
Il est possible d'enlever les inserts qui sont placés à l'arrière.
Le couvercle est ouvert automatiquement.
La longueur de montage minimale des inserts à l'arrière permet de les installer
même si le siphon est monté très bas.
Cotes de montage: longueur 420 x profondeur 470 x hauteur 400 (avant) hauteur 345 (arrière)
Emballage: carton: 430 x 480 x 410
Instructions de montage comprises


Artikel-Nr. Item-No. Référence	Artikel	Article	Article
13012. 450. 9016	Mülltrennsystem 450 mit Griffblech	Waste separation 450 with steel sheet handle	tri sélectif des déchets 450 avec poignée
13014. 450. 9016	Mülltrennsystem 450 mit Blendwinkel für Fronttür	Waste separation 450 with fixing plate for cabinet door	tri sélectif des déchets 450 avec équerre de support pour porte avant

13011 13013

Mülltrennsystem 300

Waste separation system 300

Tri sélectif des déchets



2 Eimer á 11 Liter
1 Eimer Bio braun
1 Deckel

2 buckets á 11 litres
1 bucket bio brown
1 lid

2 seaux à 11 litres
1 seau "bio" brun
1 couvercle

Beschlag ist 80% ausziehbar, d.h. alle
Einsätze sind senkrecht herausnehmbar
Abkippen der Deckel erfolgt automatisch
Durch geringe Einbauhöhe der Einsätze
Einbau auch bei tiefliegendem Siphon möglich.
Einbaumaße: B 250 x T 500 x H 400 vom H 345 hinten
Verpackung: Karton: 260 x 510 x 355
Incl. Montageanleitung


The pull-out system can be extracted 80% from the cabinet,
so that all bins can be removed vertically.
Lid tilts down automatically.
The lower bins also permit installation in conjunction with low waste pipe traps.
Product dimensions: W 250 x D 500 x H 400 front bins H 345 rear bins
Packaging: Folding box: 260 x 510 x 355,
Mounting instructions enclosed

Le système est 80% extensible.
Il est possible d'enlever les inserts qui sont placés à l'arrière.
Le couvercle est ouvert automatiquement.
La longueur de montage minimale des inserts permet de les installer
même si le siphon est monté très bas.
Cotes de montage: longueur 250 x profondeur 500 x hauteur 400 (avant) et hauteur 345 (arrière)
Emballage: carton: 260 x 510 x 355
Instructions de montage comprises


Artikel-Nr. Article-No. Référence	Artikel	Article	Article
13011. 300. 9016	Mülltrennsystem 300 mit Griffblech	Waste separation 300 with steel sheet handle	tri sélectif des déchets 300 avec poignée
13013. 300. 9016	Mülltrennsystem 300 mit Blendwinkel für Fronttür	Waste separation 300 with fixing plate for cabinet door	tri sélectif des déchets 300 avec équerre de support pour porte avant

1501

Vielzweckhalter, leichte Ausführung
Hanging rail, light duty model
porte - habits extensible, construction légère



Einbaumaße
Installation dimensions
Cotes de montage



· Längen:	250-500 mm
· Belastbarkeit:	100 N
· Ausführung:	Gehäuse kunststoffbeschichtet
· Bügel:	verzinkt
· Montage:	unter dem Schrankoberboden

· Lengths:	250-500 mm
· Load capacity:	100 N
· Finish:	Casing Steel, plastic coated
· Extension arm:	zinc - plated
· Assembly:	under the upper cupboard bottom

· Longueur:	250-500 mm
· Charge de capacité:	100 N
· Type:	boîtier en revêtu époxy
· cintre:	zingué
· Montage:	sous le plafond de l'armoire

xxxx	Farben	colour	teintes
9016	weiß	white	blanc
9001	creme	cream	crème
8014	braun	brown	marron
9011	schwarz	black	noir


Artikel-Nr. Item-No. Référence	A	B	Länge Length Longueur
1501.0250.xxxx	201	173	250
1501.0300.xxxx	251	223	300
1501.0350.xxxx	301,5	275	350
1501.0400.xxxx	351	320	400
1501.0450.xxxx	401	350	450
1501.0500.xxxx	451	398	500

1505


Vielzweckhalter, schwere Ausführung

Hanging rail, heavy duty model

porte - habits extensibles, construction renforcée



Einbaumaße
 Installation dimensions
 Cotes de montage



- Längen: 300 - 1200 mm
- Belastbarkeit: 350 N
- Ausführung: Stahl, verzinkt
- Montage: unter dem Schrankoberboden

- Lengths: 300 - 1200 mm
- Load capacity: 350 N
- Finish: Steel, zinc coated
- Assembly: under the base of cupboard

- Longueur: 300 - 1200 mm
- Capacité de charge: 350 N
- Type: acier, zingué
- Montage: sous le plafond de l'armoire

Art.-Nr.	Länge	Auszugslänge	A	B	C
1505.0300.ZN	300	190	249		
1505.0350.ZN	350	240	299		
1505.0400.ZN	400	290	349		
1505.0450.ZN	450	340	399		
1505.0500.ZN	500	390	449		
1505.0550.ZN	550	400	499		
1505.0600.ZN	600	450	549		
1505.0650.ZN	650	500	599		
1505.0700.ZN	700	550	649		
1505.0750.ZN	750	600	699		
1505.0800.ZN	800	650	749	373,5	
1505.0850.ZN	850	700	799	398,5	
1505.0900.ZN	900	750	849	423,5	
1505.0950.ZN	950	720	899	448,5	
1505.1000.ZN	1000	770	949	473,5	
1505.1050.ZN	1050	820	999	343,5	312
1505.1100.ZN	1100	870	1049	343,5	362
1505.1150.ZN	1150	920	1099	393,5	312
1505.1200.ZN	1200	970	1149	393,5	362


Schrankrohre
wardrobe tubes
tringle pour armoires



Rohrlängen:
– galv. Oberfläche – max. 1300 mm
– gepulverte Oberfläche – max. 2300 mm

1523


Schrankrohr 15x22
wardrobe tubes 15x22
tringle pour armoires 15x22



Abmessungen:	Querschnitt: 15x22 mm Wandstärke: 0,7 mm Längen: nach Kundenwunsch
Oberfläche: Ausführung:	plastpulverbeschichtet unten offen
dimensions:	cross-section 15x22 mm thickness 0,7 mm lengths on request
finish: assembly:	epoxy coated open on the down side
dimensions:	section 15x22 mm epaisseur 0,7 mm longueur sur demand
type:	acier, revêtement epoxy

1524


Schrankrohr 15x30
wardrobe tubes 15x30
tringle pour armoires 15x30



Abmessungen:	Querschnitt: 15x30 mm Wandstärke: 1 mm Längen: nach Kundenwunsch
Oberfläche: Ausführung:	plastpulverbeschichtet nahtlos verschweißt
dimensions:	cross-section 15x30 mm thickness 1,0 mm lengths on request
finish: assembly:	epoxy coated welded
dimensions:	section 15x30 mm epaisseur 1,0 mm longueur sur demand
type:	acier, revêtement epoxy

1526

Schrankrohrlager
wardrobe tube bearings
support de tringle pour armoires



Ausführung :	mit 2 Dübeln Ø 5 mm
Material:	Zinkdruckguß
Oberfläche:	plastpulverbeschichtet
assembly:	two 5 mm pegs and one screw fitting
material:	zinc base
finish:	epoxy coated
type:	avec 2x5 mm Ø goujon
material:	zinc coulé
modèle:	revêtement epoxy